

AXEL

マキテック

ベルゴッチ(短機長)JI 幅400機長2M定速4単20040W

特徴



各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。

軽荷重搬送用定速ミニベルトコンベヤです。

ベルト幅400mm

機長2000mm

定速3.1/3.7m/min(50/60Hz)

AC100V(単相)

定格出力40W

標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)

センタードライブ

シリーズ共通仕様

| | |
|-----|----|
| 原産国 | 日本 |
|-----|----|

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|--------|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
| | 68-1663-53 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅 400機長2M 定速10単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-T10-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
| | 68-1663-54 | ベルゴッチ (短機長)JI 幅 400機長2M 定速10単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T10-B40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-55 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速10三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-T10-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-56 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速11単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-T11-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-57 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速11単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T11-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-58 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速11三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-T11-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-59 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速12単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-T12-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-60 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速12単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T12-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-61 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速12三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-T12-C40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-62 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速13単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-T13-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-63 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速13単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T13-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-64 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速13三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-T13-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-65 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速14単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-T14-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-66 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速14単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T14-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-67 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速14三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-T14-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-68 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速15単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-T15-A40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-69 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速15単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T15-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-70 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速15三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-T15-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-71 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速1単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T1-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-72 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速1単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T1-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-73 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速1三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T1-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-74 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速2単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T2-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-75 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速2単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T2-B40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-76 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速2三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T2-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-77 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速3単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T3-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-78 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速3単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T3-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-79 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速3三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T3-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-80 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速4単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T4-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-81 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速4単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T4-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-82 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速4三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T4-C40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-83 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速5単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T5-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-84 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速5単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T5-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-85 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速5三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T5-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-86 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速6単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T6-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-87 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速6単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T6-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-88 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速6三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T6-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-89 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速7単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T7-A40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-90 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速7単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T7-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-91 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速7三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T7-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-92 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速8単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T8-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-93 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速8単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T8-B40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-94 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速8三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T8-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-95 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速9単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-T9-A40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-96 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速9単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-T9-B40 | 1台 | 243,950 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-97 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 定速9三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-T9-C40 | 1台 | 243,950 円 | |
|  | 68-1663-08 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速10単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-H10-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-09 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速10単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H10-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-10 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速10三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-H10-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-11 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速11単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-H11-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-12 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速11単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H11-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-13 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速11三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-H11-C40 | 1台 | 269,850 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-14 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速12単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-H12-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-15 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速12単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H12-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-16 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速12三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-H12-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-17 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速13単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-H13-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-18 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速13単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H13-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-19 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速13三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-H13-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-20 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速14単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-H14-A40 | 1台 | 269,850 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|--|----------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-21 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速14単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H14-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-22 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速14三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-H14-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-23 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速15単10 040W | TYPE34-JI-400-2000-H15-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-24 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速15単20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H15-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-25 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速15三相2 0040W | TYPE34-JI-400-2000-H15-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-26 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速1単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H1-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-27 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速1単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H1-B40 | 1台 | 269,850 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-28 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速1三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H1-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-29 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速2単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H2-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-30 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速2単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H2-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-31 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速2三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H2-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-32 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速3単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H3-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-33 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速3単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H3-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-34 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速3三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H3-C40 | 1台 | 269,850 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-35 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速4単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H4-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-36 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速4単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H4-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-37 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速4三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H4-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-38 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速5単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H5-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-39 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速5単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H5-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-40 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速5三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H5-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-41 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速6単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H6-A40 | 1台 | 269,850 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-42 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速6単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H6-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-43 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速6三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H6-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-44 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速7単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H7-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-45 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速7単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H7-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-46 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速7三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H7-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-47 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速8単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H8-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-48 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速8単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H8-B40 | 1台 | 269,850 円 | |

| 商品イメージ | アズワン品番 | 商品名 | 型番 | 入数 | 標準価格 (税抜) 定額送料 (税抜) | 備考 |
|---|------------|---|---------------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1663-49 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速8三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H8-C40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-50 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速9単100 40W | TYPE34-JI-400-2000-H9-A40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-51 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速9単200 40W | TYPE34-JI-400-2000-H9-B40 | 1台 | 269,850 円 | |
|  | 68-1663-52 | ベルゴッチ(短機長)JI幅 400機長2M 変速9三相20 040W | TYPE34-JI-400-2000-H9-C40 | 1台 | 269,850 円 | |