



## OM SYSTEM

### ミラーレス一眼カメラ OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズキット

#### 特徴



卓越した性能と斬新な機能が更に大きく進化を遂げたフラッグシップカメラ。

裏面照射積層型Live MOSセンサー、画像処理エンジンTruePic X、高性能レンズによって、優れた高感度画質と、暗部から明部まで諧調豊かに表現する高ダイナミックレンジを兼ね備えた想像を超える高画質を提供。

最新のデジタル画像処理技術を駆使したコンピューショナルフォトグラフィで、新たな写真表現を実現。

先端の撮像センサーと画像処理エンジン、そして最新のデジタル技術を駆使した高速・高精度AFシステムが、動きの速い被写体の瞬間も確実にとらえます。

防塵・防水等級 IP (International Protection) 53 認証対応。あらゆる環境下で、安心して撮影を楽しめます。

クリエイターの要求に応える動画機能。

常用高感度 ISO 25600。

手持ち星景写真撮影を実現する、補正効果最大8.5段の手ぶれ補正機構。

究極の瞬間をとらえる、RAW連写も可能なプロキャプチャー撮影。

さらに進化したインテリジェント被写体認識、AI被写体認識AF。

IP53対応、防塵・防滴設計。

信頼のダストリダクションシステム。

コンパクトな機材で圧倒的な高画素を実現するハイレゾショット。

スローシャッター効果を実現するライブND。

ライブGND (グラデーションND) 撮影で風景写真を極める。

比較明合成を簡単に実現するライブコンポジット。

高解像とパンフォーカスの両立を簡単に実現 深度合成。

40万回の作動試験をクリアした高耐久シャッターユニットを搭載。

高精細 4K 60p 動画。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO IIが付属。

シリーズ共通仕様

|         |                                             |        |                                                     |
|---------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 撮像画面サイズ | 17.4×13.0mm（マイクロフォーサーズ）                     | 画素数    | 約2037万画素                                            |
| 外寸法     | 約134.8mm(W)×91.6mm(H)×72.7mm(D)<br>(突起部含まず) | 質量     | 約599g(本体、バッテリー、メモリーカード1枚含む)                         |
| 使用レンズ   | マイクロフォーサーズマウント                              | 記憶メディア | [スロット1][スロット2] SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) |
| 電源      | リチウムイオン充電電池<br>BLX-1                        | 色      | ブラック                                                |
| 保証期間    | 1年                                          |        |                                                     |

| 商品イメージ                                                                              | アズワン品番     | 商品名                                                       | 型番                 | 入数 | 標準価格<br>(税抜)<br>定額送料<br>(税抜) | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----|------------------------------|----|
|  | 68-1908-88 | ミラーレス一眼カメラ<br>OM-1 Mark II BODY                           | OM-1 Mark2         | 1台 | 334,000<br>円                 |    |
|  | 68-1908-89 | ミラーレス一眼カメラ<br>OM-1 Mark II 12-40mm F2.8 PRO II レンズ<br>キット | OM-1 Mark2 12-40LK | 1台 | 412,000<br>円                 |    |
|  | 68-1908-90 | ミラーレス一眼カメラ<br>OM-1 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズ<br>キット    | OM-1 Mark2 12-45LK | 1台 | 370,000<br>円                 |    |